

Garant**VBMT 110302, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110302

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä