

Garant**VBMT 110304, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 110304 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä