

**Garant****VBMT 160404, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

VBMT 160404 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä