

Garant**VBMT 160408, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä