

Garant**VB.T 110304, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261224 HB7120-1
GTIN	4045197818836
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 110304 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä