

**Garant****VB.T 160404, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261232 HB7120-1
GTIN	4045197818843
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VB.T 160404 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä