

**Garant****VC.T 110304, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VC.T 110304 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7120-1
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä