

Garant**VC.T 160408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Laji	HB7120-1
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä