

Garant**VC.T 110304, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 110304 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä