

**Garant****VC.T 160404, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VC.T 160404 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä