

Garant**CC.T 060202, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 060202 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,2 mm

Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä