

**Garant****CC.T 09T302, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CCMT 09T302 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,2 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä