

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268468 8
GTIN	4045197470201
Tuoteluokka	21X

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, jossa laippa.

**Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

**Huomautus:**

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
  - Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).
- Käytä pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Nimellis-Ø D	8 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0401..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 30
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,22 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	38 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d <sub>2</sub>	12 mm

Ulkonema L <sub>A</sub>	22,5 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 30	269028 30
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200