

Garant**CCMT 09T308, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260060 HB7140-1
GTIN	4045197818980
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 09T308 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä