

**Garant****CCMT 120408, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CCMT 120408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä