

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268463 8 |
| GTIN | 4045197468475 |
| Tuoteluokka | 21X |

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.
Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 30 |
| Nimellis-Ø D | 8 mm |
| varren Ø D _s | 12 mm |
| reiän Ø:n toleranssi D | 0/+0,22 mm |
| Kääntöterä nro 268472 - 268496 | WCHX 0401.. |
| Hyötypituus L ₁ | 12 mm |
| Kokonaispituus L | 80 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 30

269028 30

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200