

Garant**CC.T 060202, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260140 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819017 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CC.T 060202 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| lastunmurtaja | VM |
| Laji | HB7140-1 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 230 m/min |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 4 mm |
| Pääkäyttöalue | M |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060202 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |