

Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260148 HB7140-1
GTIN	4045197819031
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T302 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä