

Garant
CC.T 09T304, Laji: HB7140-1


Tilaustiedot

Tilausnumero	260150 HB7140-1
GTIN	4045197819048
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB7140-1 Laji: HB7140-1
 lastunmurtaja: VM
 Toleranssi: M
 Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
 Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä