

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Vasen, Ø DC: 15mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268464 15 |
| GTIN | 4045197470096 |
| Tuoteluokka | 21X |

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------------|
| reiän Ø:n toleranssi D | 0/+0,27 mm |
| varren Ø D _s | 20 mm |
| Kääntöterä nro 268472 - 268496 | WCHX 0703.. |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 33 |
| Nimellis-Ø D | 15 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 22,5 mm |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 33

269028 33

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500