

Garant**CC.T 120404, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260158 HB7140-1
GTIN	4045197819062
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120404 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä