

Garant**CC.T 120408, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260160 HB7140-1
GTIN	4045197819079
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä