

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 070202 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä