

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä