

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260359 HB7140-1
GTIN	4045197819116
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-1
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä