

**Garant****DC.T 11T304, Laji: HB7140-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T304 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä