

Garant**RC.X 1204, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1204 HB7140-1 lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä