

Garant**SCMT 09T304, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T304 HB7140-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä