

Garant**SCMT 09T308, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB7140-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7140-1

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä