

Garant**SCMT 120404, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120404 HB7140-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VS

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä