

Garant**SCMT 120408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120408 HB7140-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7140-1
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä