

Garant**SC.T 09T304, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 09T304 HB7140-1 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7140-1

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä