

Garant**SCMT 09T308, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB7140-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7140-1

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä