

Garant**TCMT 110202, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110202 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Laji	HB7140-1
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110202
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä