

**Garant****TCMT 110208, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 110208 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110208
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä