

Garant**TCMT 16T308, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260958 HB7140-1
GTIN	4045197819321
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 16T308 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä