

Garant**TC.T 110202, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TC.T 110202 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110202
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä