

Garant**TC.T 16T304, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TC.T 16T304 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä