

**Garant****TCMT 16T308, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 16T308 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
lastunmurtaja	VM
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä