

Garant**VBMT 110304, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 110304 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä