

**Garant****VBMT 160402, Laji: HB7140-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261150 HB7140-1
GTIN	4045197819390
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VBMT 160402 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	VS
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
Nirkon säde	0,2 mm

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160402
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä