

**Garant****VBMT 160408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VBMT 160408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä