

Garant**VB.T 110304, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261224 HB7140-1
GTIN	4045197819420
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 110304 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä