

Garant**WCHX 060202, Tyyppi: SM**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268480 SM
GTIN	4045197470546
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 11.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 11 mm

Laji: HB7120

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 220 m/minLastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 110 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	110 - 220 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v _c sivukäyttö	110 - 140 m/min
tyyppi	SM
Nirkon säde	0,4 mm
Oheiskäyttö	M
Laji	HB7120
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	11 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä