

**Garant****VB.T 160408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VB.T 160408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VM
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Laji	HB7140-1

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä