

**Garant****VC.T 110304, Laji: HB7140-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VC.T 110304 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä