

Garant**WCHX 040104, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268474 ALU
GTIN	4045197470348
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 8.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 8 mm

Laji: HU70AL

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 300 - 600 m/minLastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 180 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Oheiskäyttö	K
Lastuamisnopeus v _c sivukäyttö	180 m/min
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	300 - 600 m/min
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HU70AL
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 040104
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä