

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268468 10
GTIN	4045197470218
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, **jossa laippa.****Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
 - **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**
- Käytä **pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.**

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 31
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 05T1..
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,22 mm
Nimellis-Ø D	10 mm
Varren pituus L _s	42 mm
Hyötypituus L ₁	22,5 mm
Ø d ₂	16 mm

Ulkonema L _A	28 mm
Sarja	"5 in 1"
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 31	269028 31
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500