

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273757 32/4
GTIN	4045197538383
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkalua. Tällöin työkaluun voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	26,5 mm
Pistosyvyys t _{max}	28 mm
Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Pään pituus L ₁	48 mm
Pistoleveys w	4 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Varren leveys b	32 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30	674248 TX30
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279815 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600