

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 12/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273757 12/2
GTIN	4045197584137
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkalua. Tällöin työkaluun voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys $L_4$	12 mm
Pistosyvyys $t_{\max}$	14 mm
Pään pituus $L_1$	31,5 mm
Pistoleveys w	2 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei

aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279815 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500